



ComEx Global Portfolio

Hinweise zur Erstellung
einer korrekten
Angebotsanfrage

Guideline und Information zum ComEx Global Portfolio

Optionen für den Einbau von Aktoren und Modulen in die ComEx Control Station

Beim Austausch von Aktoren und Modulen in ComEx-Gehäusen ist darauf zu achten, dass diese entsprechend derselben Serie ausgetauscht werden, d.h. es dürfen z.B. nur Komponenten aus der auslaufenden Serie in die dazugehörigen Gehäuse eingebaut werden. Dies ist auch nach dem letztmaligen Kaufdatum über das Ersatzteilgeschäft gewährleistet. Beim kompletten Austausch alter gegen neue Boxen können diese an der gleichen Stelle mit den gleichen Befestigungspunkten vorgenommen werden.

Alte ComEx Serie

07-33*1-*; 07-33*3-*; 05-0003-00*; 07-351*-*



+



=



Neue ComEx Serie

07-33*2-*; 07-33*4-*; 07-3400-*; 07-352*-*



+



=



Eine kombinierte Anordnung von Modulen und Aktoren in ComEx-GFK-Gehäusen ist nicht zulässig



+



=



Beispiel

ComEx Global Control Station



Austauschmöglichkeiten für Leucht- und Leuchttastmodule

Für Kombinationen mit Leuchtmelder- und Leuchttastermodulen ist es vorerst möglich, sowohl die alte als auch die neue ComEx-Lösung anzubieten: Dies gilt bis zum 30. April 2024, dem letzten Kaufdatum. Mischkombinationen sind aufgrund von technischen Verbesserungen und Designanpassungen in der neuen Serie nicht möglich.

Alte ComEx Serie

07-33*1-*; 07-33*3-*; 05-0003-00*; 07-351*-*



Neue ComEx Serie

07-33*2-*; 07-33*4-*; 07-3400-*; 07-352*-*



Eine kombinierte Anwendung der alten und der neuen ComEx Serie




Beispiel

Local control station



Wichtige Punkte, die bei der neuen ComEx Global-Serie zu beachten sind

- Schaltmodule, Potentiometermodule und Stellantriebe können auch generationsübergreifend in Vor-Ort-Steuerungen kombiniert werden.
- Mischkombinationen für Komponenten sind in ComEx-GFK-Boxen nicht zulässig.
- Mischkombinationen sind bei Leuchtmelder- und Leuchttastermodulen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designanpassungen in der neuen Generation nicht möglich.
- Montagebohrungen für ComEx-Gehäuse sind identisch.
- Neue/alte Betätiger passen in dieselbe Bohrung.
- Schalter- und Potentiometer-Module sind maßlich identisch.
- Gelbe Kontrollleuchte besteht aus einer Kombination von weißem Lampenmodul und gelbem Kontrollleuchten-Betätiger
- Neues Zubehör: Beschriftungsclip, Schutzkragen und Verriegelungsvorrichtung, siehe Datenblatt des Betätigers.



Toolkit

Questions and answers

Was ist mit dem Steuerschalter?

- Der Steuerschalter und der dazugehörige große Stellungswähler mit Schutzkragen werden für die neue ComEx Global Serie ab März 2024 verfügbar sein.
- Die Stellungswähler befinden sich noch in der Zertifizierungsphase, haben aber bereits alle Tests bestanden.
- Die Artikelnummern werden noch angelegt und dann dementsprechend ergänzt.

Gibt es fehlende Zubehörteile?

- Es gibt neues Zubehör wie Beschriftungsclip, Schutzkragen und Verriegelungsvorrichtung.
- Diese findet man in der ComEx Global Zubehörtabelle oder im Datenblatt „ComEx Global control and signal device actuators and accessories“.

Welche Module passen mit welchen Betätigervorsatz?

- Die passenden Module und Betätigervorsätze finden Sie auf unserer Homepage.
- Eine Anleitung welches Modul mit welchem Betätiger zusammen passt, finden Sie im Datenblatt „ComEx Global control and indicating station“.

Gibt es Preisanpassung für die alte ComEx Serie?

- Zu Beginn ist eine Preisanpassung für die alte ComEx Serie ist nicht vorgesehen.
- Ab 01.08.2024 wird das aktuelle ComEx Portfolio nur noch als Ersatzteilgeschäft verfügbar sein. In diesem Zusammenhang werden die Preise angehoben.

Gelbes Modul für Leutmodulvorsatz und Leuchttaster?

- Der gelbe Leuchtmelder und Leuchttaster besteht aus einer Kombination von weißem Leuchtmodul und dem gelben Leuchtmeldevorsatz.

Wie passen die aktuelle und neue ComEx Serie zusammen?

- In Steuerungen können Schalt- und Potenziometermodule mit den Vorsätzen flexible kombiniert werden
- Durch eine Optimierung der Leucht- und Leuchttastmodule mussten die Maße geändert werden. Diese passen nur sortenrein per Serie zusammen.
- Weitere Infos finden Sie in der Datei „Guideline and Information_ ComEx_Global.pdf“

Bis wann kann die alte Serie noch bestellt werden?

- Die alte Serie kann bis zum 30. April 2024 bestellt werden.
- Letzte Lieferung wird am 31. Juli 2024 sein.
- Das Ende des Supportes wird Ende des Jahres 2024 sein.

Toolkit

Questions and answers

Wann kommt ComEx Flex Anschlussgehäuse?

- Die neue Junction Box für unsere Schalttafelmontage wird mit der ComEx Global Serie ab März 2024 verfügbar sein.
- Die Junction Box befindet sich noch in der Zertifizierungsphase.

Beschriftung Not Halt Drehentriegelung?

- Die Beschriftung für den Not Halt mit Drehentriegelung ohne Beschriftung.



- Die Beschriftung für den Not Halt mit Drehentriegelung mit Beschriftung.



Beschriftung Not Halt Zugentriegelung?

- Die Beschriftung für den Not Halt mit Zugentriegelung ohne Beschriftung.



- Die Beschriftung für den Not Halt mit Zugentriegelung mit Beschriftung.



BARTEC Top Holding GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim

T +49 7931 597 0
info@bartec.com
www.bartec.com